

Đông Triều, ngày 09 tháng 09 năm 2025

## THƯ MỜI CHÀO GIÁ

**Kính gửi: Các Tổ chức/ cá nhân quan tâm**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính Phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính Phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính Phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-TTYT ngày 05/09/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều Về việc ban hành Quy trình mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ và bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công tại Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều ;

Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều có nhu cầu mua sắm vật tư thay thế cho thiết bị, để phục vụ công tác chuyên môn ( có phụ lục đính kèm);

Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều gửi thư mời để đơn vị có đủ điều kiện, năng lực tham gia.

Các đơn vị gửi báo giá chi tiết gồm các thông tin sau: Tên hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật, Xuất xứ, nước sản xuất, đơn vị tính; số lượng; đơn giá; thành tiền và các chi phí khác nếu có (Giá đã bao gồm thuế )

- Bản báo giá của các đơn vị đề nghị ký đóng dấu đại diện đơn vị, không nhận báo giá đóng dấu treo ( Có mẫu báo giá kèm theo ) và gửi về:

- Địa chỉ email: hoidongmuasamttytdt@gmail.com, đồng thời văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp pháp và gửi qua đường công văn về Trung tâm.

- Địa chỉ tiếp nhận: Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều. Phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. (Hội đồng mua sắm, sửa chữa). Điện thoại: 0358 091 818

- Thời hạn tiếp nhận báo giá từ ngày 09/09/2025 đến 16h00 ngày 18/09/2025 (bao gồm cả nghỉ lễ, thứ 7, chủ nhật).

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị công ty liên hệ

2. Ks. Phạm Trung Dũng – Số điện thoại: 036 23 02 999

Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Giám đốc (để b/c)
- Lưu: VT;

*VT*

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Trường**



(Kèm theo thư mời số 450/TM-TTYT, ngày 09/09/2025 của TTYT thành phố Đồng

Triều)


| Stt | Tên hàng hóa                                                        | Thông số kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Đơn vị tính | Số lượng |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1   | Bao đo huyết áp dùng cho Máy theo dõi bệnh nhân hãng GE Healthcare  | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Loại:</b> 1 ống</li><li>- <b>Kiểu:</b> quần tay</li><li>- <b>Kích thước:</b> 25*35 cm, cho người lớn</li><li>- <b>Giác nối:</b> 01 Cái</li><li>- <b>Chiều dài ống:</b> 35 cm</li><li>- <b>Thể tích đo :</b> 0-250mmgh</li><li>- <b>Chất liệu:</b> Sử dụng các thành phần không chứa latex và độ tương thích sinh học cao.</li><li>- <b>Ruột bao</b> có thể tháo rời, cho việc làm sạch, dễ dàng làm sạch và khử trùng bằng các dung dịch khử trùng phổ biến.</li><li>- <b>Loại:</b> Dùng nhiều lần.</li><li>- Tương thích cho Máy theo dõi bệnh nhân hãng GE</li></ul>                                                                            | Cái         | 05       |
| 2   | Bao đo huyết áp dùng cho máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden   | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Loại:</b> 1 ống</li><li>- <b>Kiểu:</b> quần tay</li><li>- <b>Kích thước:</b> 25*35 cm, cho người lớn</li><li>- <b>Giác nối:</b> 01 Cái</li><li>- <b>Chiều dài ống:</b> 35 cm</li><li>- <b>Thể tích đo :</b> 0-250mmgh</li><li>- <b>Chất liệu:</b> Sử dụng các thành phần không chứa latex và độ tương thích sinh học cao.</li><li>- <b>Ruột bao</b> có thể tháo rời, cho việc làm sạch, dễ dàng làm sạch và khử trùng bằng các dung dịch khử trùng phổ biến.</li><li>- <b>Loại:</b> Dùng nhiều lần.</li><li>- Tương thích cho Máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden.</li></ul>                                                                 | Cái         | 04       |
| 3   | Cảm biến đo SP02 dùng cho máy theo dõi bệnh nhân hãng GE Healthcare | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Chất liệu:</b> Dây cáp vỏ TPU</li><li>- <b>Size:</b> Người lớn</li><li>- <b>Kiểu đầu đo SPO2:</b> dạng clip cao su mềm</li><li>- <b>Số chân cắm đầu vào máy:</b> 11 Chân</li><li>- <b>Dải đo Spo2:</b> 85% - 100 %</li><li>- <b>Dải đo chính xác:</b> 70%- 100%</li><li>- <b>Sai số cho phép:</b> ± 3 %</li><li>- <b>Cảm biến hồng ngoại:</b> 600 - 700 nm</li><li>- <b>Chiều dài cáp nối:</b> 3.0 m</li><li>- <b>Số giờ sử dụng:</b> 1000 giờ</li><li>- <b>Hạn sử dụng:</b> 3 năm</li><li>- <b>Đóng gói:</b> 1 cái/túi</li><li>- Tương thích cho Máy theo dõi bệnh nhân hãng GE.</li><li>- Không chứa latex, đạt tiêu chuẩn FDA/CE/ISO</li></ul> | Cái         | 04       |
| 4   | Cảm biến đo SP02 dùng cho máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden  | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Chất liệu:</b> Dây cáp vỏ TPU</li><li>- <b>Size:</b> Người lớn &gt;40 kg</li><li>- <b>Kiểu đầu đo SPO2:</b> Dạng clip cao su mềm</li><li>- <b>Số chân cắm đầu vào máy:</b> 14 Chân</li><li>- <b>Dải đo Spo2:</b> 85% - 100 %</li><li>- <b>Dải đo chính xác:</b> 70%- 100%</li><li>- <b>Sai số cho phép:</b> ± 3 %</li><li>- <b>Cảm biến hồng ngoại:</b> 600 - 700 nm</li><li>- <b>Chiều dài cáp nối:</b> 3.0 m</li><li>- <b>Số giờ sử dụng:</b> 1000 giờ</li></ul>                                                                                                                                                                                | Cái         | 04       |



74

|    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hạn sử dụng: 3 năm</li> <li>- Đóng gói: 1 cái/túi</li> <li>- Tương thích cho Máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden.</li> <li>- Không chứa latex, đạt tiêu chuẩn FDA/CE/ISO</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |
| 5  | Dây điện cực nhịp tim dùng cho máy theo dõi bệnh nhân hãng GE Healthcare | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Loại điện cực: điện cực kẹp chỉ</b></li> <li>- <b>Chất liệu: TPU y tế, không chứa latex, đảm bảo an toàn và độ bền cao.</b></li> <li>- <b>Số chân cắm đầu vào máy: 11 Chân</b></li> <li>- <b>Chiều dài dây: 3.4m,</b></li> <li>- <b>Số lượng đạo trình: 3 đạo trình.</b></li> <li>- <b>Chuẩn kết nối: chuẩn IEC</b></li> <li>- <b>Điện trở đầu vào: Trên 20 MΩ.</b></li> <li>- <b>Tỷ lệ triệt nhiễu đồng pha (CMRR): Trên 100 dB</b></li> <li>- <b>Tần số đáp ứng: Thường từ 0.05 Hz đến 150 Hz</b></li> <li>- <b>Độ nhạy: 10 mm/mV ±2%,</b></li> <li>- <b>Đóng gói: 1 cái/túi</b></li> <li>- Tương thích cho Máy theo dõi bệnh nhân hãng GE.</li> </ul>           | Bộ  | 02 |
| 6  | Dây điện cực nhịp tim dùng cho máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Loại điện cực: điện cực kẹp chỉ</b></li> <li>- <b>Chất liệu: TPU y tế, không chứa latex, đảm bảo an toàn và độ bền cao.</b></li> <li>- <b>Số chân cắm đầu vào máy: 12 Chân</b></li> <li>- <b>Chiều dài dây: 3.4m,</b></li> <li>- <b>Số lượng đạo trình: 3 đạo trình.</b></li> <li>- <b>Chuẩn kết nối: chuẩn IEC</b></li> <li>- <b>Điện trở đầu vào: Trên 20 MΩ.</b></li> <li>- <b>Tỷ lệ triệt nhiễu đồng pha (CMRR): Trên 100 dB</b></li> <li>- <b>Tần số đáp ứng: Thường từ 0.05 Hz đến 150 Hz</b></li> <li>- <b>Độ nhạy: 10 mm/mV ±2%,</b></li> <li>- <b>Đóng gói: 1 cái/túi</b></li> <li>- Tương thích cho Máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden.</li> </ul> | Bộ  | 02 |
| 7  | Dây nối cáp đo SPO2 Monitor theo dõi bệnh nhân                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dây dài : 2,8m</li> <li>- Đầu vào máy : 14 chân cắm</li> <li>- Đầu ra : 09 chân cắm</li> <li>- Tương thích máy theo dõi bệnh nhân Nihonkohden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cái | 01 |
| 8  | Cáp điện tim dùng cho máy điện tim                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Cáp bằng TPU chất lượng cao.</li> <li>- Tương thích với máy điện tim Nihonkohden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bộ  | 11 |
| 9  | Bộ điện cực kẹp chỉ dùng cho máy điện tim                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Niken</li> <li>- Đường kính đầu cắm: 3mm/4mm</li> <li>- Màu của 4 điện cực theo chuẩn IEC</li> <li>- Tương thích với máy điện tim Nihonkohden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 11 |
| 10 | Bộ điện cực hút trước ngực dùng cho máy điện tim                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Niken</li> <li>- Đường kính đầu cắm: 3mm/4mm</li> <li>- Đường kính hút: 28mm</li> <li>- Tương thích với máy điện tim Nihonkohden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bộ  | 11 |
| 11 | Bộ đổi nguồn 9v, dùng cho máy châm cứu điện châm                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nguồn cấp cho Adapter : 220V (đầu vào)</li> <li>- Đầu ra: 9V/600mA/0.5 A</li> <li>- Dây dài: 180(cm).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bộ  | 05 |
| 12 | Dây điện cực Máy điện châm, máy châm cứu 5002 CABLE-A                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dây dài: 125 (cm) .</li> <li>- Đường kính dây : 2(mm).</li> <li>- Đầu ra: 02 đầu.</li> <li>- Kiểu kẹp: Dạng kẹp cá sấu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 30 |
| 13 | Bóng đèn gù<br>Bóng đèn gù loại ngành 24V-25W                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất bóng: 24V-25W</li> <li>- Tương thích cho đèn khám (đèn gù)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cái | 20 |
| 14 | Bóng đèn máy nội soi TMH                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất bóng: 24V-250W</li> <li>- Loại có chóa; 02 chân cắm</li> <li>- Kiểu đuôi: GZ6.35</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cái | 10 |

|    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    |                                                                                        | -Tương thích cho nguồn sáng máy nội soi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |
| 15 | Ốc tay khoan nhanh                                                                     | -Cổ đầu : Ø12.1 x H 13.3 mm<br>-Dùng cho tay khoan nhanh nha khoa PanaAir FX PAF-SU M4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 06 |
| 16 | Ống nội soi tai mũi họng 0 độ                                                          | - Ống nội soi tai dùng trong y tế<br>- Góc soi quan sát 0 độ<br>- Đường kính ống soi : 2.7(mm)<br>- Độ dài ống soi : 110(mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cái | 04 |
| 17 | Ống nội soi tai mũi họng 0 độ                                                          | - Ống nội soi mũi dùng trong y tế<br>- Góc soi quan sát 0 độ<br>- Đường kính ống soi : 4.0(mm)<br>- Độ dài ống soi : 175(mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cái | 04 |
| 18 | Đầu đo tim thai<br>Máy đo tim thai bằng sóng siêu âm<br>Model: BT-250<br>Hãng Bistos   | -Tương thích với máy theo dõi sản khoa BT-250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cái | 01 |
| 19 | Đầu đo tim thai<br>Máy theo dõi sản khoa Model:<br>Avalon FM20.<br>Hãng: Philips       | -Đầu dò theo dõi tim thai tương thích máy theo dõi sản khoa Avalon của hãng Philips<br>- Phương pháp đo: Siêu âm Doppler xung.<br>- Dải đo: 50-240 nhịp/phút<br>- Độ phân giải hiển thị: 1 nhịp/phút<br>- Biến động tại 200 nhịp/phút: ≤ 3 nhịp/phút<br>- Công suất đầu ra trung bình: 7.4 mW (sai số ± 0.4)<br>- Áp suất âm thanh đỉnh : 40.4 kPa với sai số ± 4.3 kPa<br>- Tần số siêu âm 1MHz ± 100Hz<br>- Dải tín hiệu siêu âm từ 3.5 μVpp đến 350 μVpp ở tần số 200Hz                                                                                     | Bộ  | 01 |
| 20 | Đầu đo cơn co tử cung<br>Máy theo dõi sản khoa Model:<br>Avalon FM20.<br>Hãng: Philips | -Đầu dò theo dõi cơn co tử cung tương thích máy theo dõi sản khoa Avalon của hãng Philips<br>- Phương pháp đo bằng cảm biến lực căng<br>- Độ nhạy 1 đơn vị : 2,5g<br>- Độ phân giải hiển thị là: 1 đơn vị<br>- Khoảng đo: 400 đơn vị<br>- Dải tín hiệu từ 0 đến 127 đơn vị<br>- Tự động hiệu chỉnh điểm không trong vòng 5 giây                                                                                                                                                                                                                                | Bộ  | 01 |
| 21 | Đầu đo tim thai<br>Máy theo dõi sản khoa Model:<br>UT3000. Hãng: Goldway               | Đầu dò theo dõi tim thai tương thích máy theo dõi sản khoa UT3000. Hãng: Goldway.<br>- Là probe 3-in-1 kết hợp truyền siêu âm (US fetal) và đo cơn co bóp tử cung (TOCO)<br>- Đầu nối: loại round 6-pin (Redel 6-pin, 2 guide) tương thích máy UT3000<br>- Probe làm từ TPU màu xám; dây cáp màu xám, lớp bọc TPU chịu uốn cong cao<br>- Ứng dụng: theo dõi điện tim thai (CTG), giám sát xoay chiều tử cung và nhịp tim thai trong sản khoa                                                                                                                   | Bộ  | 01 |
| 22 | Đầu đo cơn co tử cung<br>Máy monitor sản khoa Model:<br>UT3000. Hãng: Goldway          | -Đầu dò theo dõi cơn co tử cung tương thích máy theo dõi sản khoa UT3000. Hãng: Goldway.<br>- Là probe riêng cho chức năng TOCO, chỉ xác định cơn co tử cung (không bao gồm khả năng đo nhịp tim thai nếu không là probe 3-in-1).<br>- Đầu nối: Round 6-pin Redel với 2 guide, tương thích máy UT3000.<br>Vật liệu thân & dây: TPU (Thermoplastic Polyurethane), màu xám, chịu uốn xoắn và bền cơ học<br>Chức năng: Đo cơn co tử cung (TOCO) cho sản khoa<br>- Chiều dài cáp: 3 m<br>- Nhiệt độ hoạt động: 5 °C đến 40 °C<br>- Độ ẩm tương đối: 10% đến 80% RH | Bộ  | 01 |



*Handwritten signature or mark.*

|    |                                                                   |                                                                                                                                                                           |     |    |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    |                                                                   | - Dải đo nhịp (Pulse): 30–240 bpm độ chính xác $\pm 2$ bpm, mức sai lệch SpO <sub>2</sub> khoảng $\pm 3\%$                                                                |     |    |
| 23 | Dây tay dao điện lưỡng cực Model ESU-X- 300NT. Hãng Geister / Đức | Tương thích với Dây tay dao lưỡng cực của Dao mổ điện cao tần Model ESU-X- 300NT. Hãng Geister / Đức. Đầu giắc cắm tay dao loại chân dẹt và chân tròn ( Mỗi loại 01 cái ) | Cái | 02 |

74



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

(Tên nhà cung cấp).....

Địa chỉ:.....

Mã số thuế:.....

Số điện thoại:.....

**BÁO GIÁ**

Kính gửi: Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều

Địa chỉ: Khu Trạo Hà, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Căn cứ vào Thư mời chào giá số /TM-TTYT ngày tháng năm 2025 của Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều về việc ...

(Tên nhà cung cấp) xin gửi tới Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều bảng báo giá như sau:

| STT                      | Tên hàng hóa | Mô tả (thông số kỹ thuật hàng hoá) | Ký, mã hiệu hàng hoá (nếu có) | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (bao gồm tất cả chi phí cho dịch vụ liên quan và thuế phí, lệ phí)(VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
|--------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                        |              |                                    |                               |                     |             |          |                                                                                 |                  |
| 2                        |              |                                    |                               |                     |             |          |                                                                                 |                  |
| n                        |              |                                    |                               |                     |             |          |                                                                                 |                  |
|                          | <b>Tổng:</b> |                                    |                               |                     |             |          |                                                                                 |                  |
| <b>Số tiền bằng chữ:</b> |              |                                    |                               |                     |             |          |                                                                                 |                  |

- Báo giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan khác.

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày tháng năm 2025.

- Chúng tôi cam kết:

+ Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

+ Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

+ Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm 2025

**Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp**

Ký tên, đóng dấu